



### **Hydrapak POCKETFLASK - Instrucțiuni de utilizare Si întreținere**

Fabricat de Hydrapak, LLC, 6605 San Leandro St., Oakland, CA 94621 p. +1-510-632-8318

Utilizare: Conceput pentru a fi utilizat în buzunarele frontale ale vestelor de hidratare pentru alergare și ale rucsacurilor sau în buzunarele din spate ale tricourilor de ciclism. Pentru utilizare, deschideți capacul, umpleți cu apă sau gel energetic și închideți capacul. Pe măsura ce are loc o pierdere de lichid, sticla devine mai mică și restricționează mișcarea fluidului.

Fabricat din material TPU ușor cu grosimea de 0,25 mm.

Volum: 500 ml.

Material: poliuretan termoplastic. Fără BPA și PVC. Conform cu standardele de siguranță ale UE și FDA.

Întreținere: spălați cu o soluție ușoară de săpun și apă, temperatura apei în timpul curățării nu trebuie să depășească 60°C. Clătiți bine după fiecare utilizare și lăsați să se usuce bine.

***Partener de cont cheie pentru România: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 Republica Ceha***