



## **Hydrapak STOW™ - Instrucțiuni de utilizare și întreținere**

Fabricat de Hydrapak, LLC, 6605 San Leandro St., Oakland, CA 94621 p. +1-510-632-8318

Utilizare: Geantă de hidratare cu o deschidere largă (28 mm) pentru o umplere ușoară și o închidere care blochează bine și fără scurgeri lichidul în geantă. O piesă bucală rotativă cu un debit ridicat. Piesa de gură pivotantă previne scurgerile nedorite de lichid atunci când nu este utilizată.

Fabricat din material TPU& RF de 0,25 mm extrem de durabil și rezistent la abraziune, cusături sudate pentru durabilitate și flexibilitate maximă.

Întreținere: se spală cu o soluție ușoară de săpun și apă. După spălare, lăsați să se usuce bine. Nu depozitați cu capul în jos. Clătiți bine după fiecare utilizare și lăsați să se usuce bine. Depozitați într-un loc curat și uscat.

Volum: 350 ml / 500 ml / 1 litru

Greutate: 34,9g / 43g / 55g

Material: poliuretan termoplastic. Fără BPA și PVC. Conform cu standardele de siguranță ale UE și FDA.

**Partener de cont cheie pentru România: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12  
Republica Cehă**