



Geanta de transport și depozitare a apei Hydrapak Seeker - Instrucțiuni de utilizare și întreținere

Fabricat de Hydrapak, LLC, 6605 San Leandro St., Oakland, CA 94621 p. +1-510-632-8318

Pentru utilizare: deșurubați capacul și umpleți punga cu apă. Punga este confecționată dintr-un material flexibil cu grosimea de 0,4 mm, foarte rezistent la abraziune. Pe părțile laterale ale sacului există bucle pentru agățarea pe structura cortului sau pe rucsac, putând fi folosit și ca mână. Compatibilă cu filtrul de apă Katadyn® BeFree™ (nu este inclus). Utilizați geanta de transport (inclusă) pentru o depozitare ușoară.

Volum: 2L, 3L, 4L și 6L

Material: poliuretan termoplastic și HDPA. Fără BPA și PVC. Conform cu standardele de siguranță ale UE și FDA.

Întreținere: clătiți bine după fiecare utilizare și lăsați să se usuce bine. Depozitați într-un loc curat și uscat.

Partener de cont cheie pentru România: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 Republica Cehă